

INDETSHOCK/ SHOCKSTAR

Ett system av icke elektriska sprängkapslar, som är producerade av Austin Detonator s.r.o. med tripplextruderad slang och högkvalitativa sprängkapslar. Systemet är lämpligt för pallsprängning och omfattar sprängkapslar med fördröjningstid 450–500 ms, att kombineras med kopplingsblock på ytan med fördröjningstid 0–100 ms. Sprängkapseln är av styrka nr 8 medan kopplingsblocken är försedda med en minisprängkapsel med begränsad laddningsmängd. Kopplingsblocken är inte avsedda att kunna initiera detonerande stubin utan endast Indetshock/Shockstarslang.

UN 0361, 1.4 B
UN 0500, 1.4 S
CE: No 0589
EXP.3378/99 - Sprängkapslar
CE: No 0589
EXP.1160/98 - Kopplingsblock

INDETSHOCK/SHOCKSTAR

Max lagringstid:	2 år
Sprängämnesmängd:	ca 1 g per sprängkapsel
Hylsdiameter:	7,5 mm
Lagringsförhållande:	Undvik extremt höga temperaturer och luftfuktighet

Kopplingsblocket rymmer 8 st slangar och har olika färg för de skilda intervalltiderna (intervalltider enligt ovan).



Kopplingsblocken har röd slang i samtliga längder.

Sortiment

Sprängkapslar

Fördröjning ms	Slanglängd m	Sprängkapslar/kartong st
450*-475*-500	2,4*	100
	4,8	80
	7,8	50
	10,2	50
	12	40
	15	30
	18	20
	21	20
	24	20
	27	20
	30	15
	36	9

Uppgiften om antalet sprängkapslar avser 1.4 S

Enligt Norabs uppfattning finns viss risk för störningar i en sprängsalvas detonationsförlopp om man använder 475 ms och 500 ms i samma borrhål när man eftersträvar koppling för dubbel säkerhet. Vi rekommenderar därför två st 500 ms per hål med inkoppling av topptändaren i nästa rad på sådant sätt att den fördröjs gentemot bottenändaren. Detta ger samma effekt som avses med intervalltider i samma hål, men ökar tändsäkerheten i salvan i sin helhet.

Kopplingsblock

Fördröjning ms	Slanglängd m	Sprängkapslar/kartong st
0-9-17-25-42-67-100	2,4*	140
	4,8	90
	7,8*	60
Starter 0 ms	30,0	21
	50,4	14
Shock Tube	750,0	2

*ej lagervara

Samtliga slanglängder av kopplingsblocken har röd slang.

Intervalltiden vid produktionssprängning har mycket stor inverkan på sprängningsresultatet när det gäller framlyftning och styckefall. Norab diskuterar gärna olika lösningar med användarna.



Samtliga slanglängder har gul slang utom 7,8-metersslang som är blå.

NORAB

Besöksadress: Olofsbergsgruvan, Gyttorp. Postadress: P.O. Box 63, SE-713 22 Nora
Tel: 0587-145 45. Fax: 0587-143 70. E-post: info@norab.com. www.norab.com